




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 90-265VAC/DC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Aplicación		Supervisión de caudal
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	90...265 AC/DC
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación		relé
Poder de corte		4 A, 250 V AC
Función de conmutación para supervisión de caudal		el relé se activa cuando hay caudal
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Selección del fluido líquido / gas		conmutador
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 90-265VAC/DC

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	11 x LED
------------	---------	----------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión



- 1: Relais Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris