




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SN0150
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Aplicación	Supervisión de caudal; retardo de desactivación durante el encendido
------------	--

Datos eléctricos

Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	< 230 AC / 24 DC
Consumo de corriente	[mA]	60
Potencia absorbida máx.	[VA]	3
Retardo a la disponibilidad	[s]	0...40
Número de canales		1

Salidas

Alimentación	relé
Poder de corte	4 A, 250 V AC
Función de conmutación para supervisión de caudal	relé activado si hay caudal y si el temporizador está en marcha

Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro
Selección del fluido líquido / gas	conmutador

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 40



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC/230VAC

Grado de protección de los bornes	IP 20
-----------------------------------	-------

Datos mecánicos

Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones [mm]	75 x 55 x 110
Materiales	plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	11 x LED
------------	---------	----------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión



- 1: Relais Supervisión de caudal
- Colores de los hilos :
- BN = marrón
- BU = azul
- BK = negro
- WH = blanco
- GY = gris