




Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SI5000 + E40096
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación	
Fluidos	Fluidos líquidos
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	30
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	20...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	< 20
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Salidas	
Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	PNP



Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/PH

Número de salidas digitales	1		
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)		
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5		
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	400		
Protección contra cortocircuitos	sí		
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada		
Resistente a sobrecargas	sí		
Rango de configuración / medición			
Rango de configuración [cm/s]	3...300		
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60		
Precisión / variaciones			
Gradiente de temperatura [K/min]	15		
Tiempos de respuesta			
Tiempo de respuesta [s]	1...10		
Software / programación			
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro		
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente [°C]	-20...80		
Grado de protección	IP 67		
Datos mecánicos			
Materiales	PBT-GF20		
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4305 / 303)		
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior		
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación	función	11 x LED	
Accesorios			
Componentes incluidos	Juntas: 2 x AMF 30 destornillador		
Notas			
Cantidad por pack	1 unid.		

ST0515





Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/PH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro