




Detector de circulación de fluidos

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	Varivent DN50
Campo de aplicación	
Aplicación	aplicaciones higiénicas
Temperatura del fluido [°C]	-25...95
Resistencia a la presión [bar]	30
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	20...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	< 20
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Salidas	
Número total de salidas	1



Detector de circulación de fluidos

SCG15ABBPKG/6M/PH

Señal de salida	señal de conmutación	
Alimentación	PNP	
Número de salidas digitales	1	
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	400	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración [cm/s]	3...300	
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60	
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura [K/min]	15	
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta [s]	1...10	
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-20...30	
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Dimensiones [mm]	60 x 41 x 82	
Materiales	PBT-GF20	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4571 / 316Ti)	
Conexión de proceso	Varivent DN50	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	




Detector de circulación de fluidos

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Colores de los hilos :
 BN = marrón
 BU = azul
 BK = negro