

Technical drawing of the LED module showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall height: 86
- Overall width: 83
- Mounting hole diameter: $\varnothing 8,2$
- Mounting thread: 1/2 NPT
- LED chip dimensions: 13,2 x 35
- LED chip mounting hole diameter: 12
- LED chip mounting hole offset: 13,8
- LED chip mounting hole offset: 15
- LED chip mounting hole offset: 27

Side View (Right):

- Overall width: 41
- LED chip mounting hole diameter: 12
- LED chip mounting hole offset: 13,8
- LED chip mounting hole offset: 15
- LED chip mounting hole offset: 27



Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	1/2" NPT

Aplicación	Alta presión
Fluidos	Fluidos líquidos
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	300

Tensión de alimentación	[V]	70...140 AC
Consumo de corriente	[mA]	< 40
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
------------------------------	--------------------------------

Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	relé
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto
Protección contra cortocircuitos	no




Detector de circulación de fluidos

SCN12ADBAKOW/LS

Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		1/2" NPT
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A



Conexión

