




Detector de circulación de fluidos

SCN12ADBAKOW/LS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SI5006 + E40107

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	1/2" NPT

Campo de aplicación

Aplicación	Alta presión
Fluidos	Fluidos líquidos
Temperatura del fluido [°C]	-25...60
Resistencia a la presión [bar]	300

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	70...140 AC
Consumo de corriente [mA]	< 40
Retardo a la disponibilidad [s]	< 20

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
------------------------------	--------------------------------

Salidas

Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	relé
Número de salidas digitales	1




Detector de circulación de fluidos

SCN12ADBACOW/LS

Función de salida	normalmente abierto	
Protección contra cortocircuitos	no	
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	300
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Materiales	PBT-GF20	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4571 / 316Ti)	
Conexión de proceso	1/2" NPT	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		

Conector: 1 x 1/2"; codificación: C



ST3653



Detector de circulación de fluidos

SCN12ADBAKOW/LS

Conexión

