


SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Artículos alternativos: SI5000 + E40107

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	1/2" NPT

Fluidos		Fluidos líquidos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	30

Tensión de alimentación	[V]	20...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
------------------------------	--------------------------------

Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	PNP



Detector de circulación de fluidos

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	400
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de configuración / medición

Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------

Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro
---------------------------------	---------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso	1/2" NPT

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	11 x LED
------------	---------	----------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Detector de circulación de fluidos

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Conexión

