


TT-100KBBD08- /US/ /V

Artículos alternativos: TT1281 o TT1081

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



L = longitud de la varilla corresponde a la longitud de instalación EL



Rango de medición	-40...150 °C	-40...302 °F
Longitud de instalación EL [mm]	160	

Característica especial		Contactos dorados
Elemento de medición		1 x Pt 100; (según DIN EN 60751, clase A)
Fluidos		fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión	[bar]	160
Profundidad de inmersión mínima	[mm]	15

Clase de protección	III
---------------------	-----

Longitud de varilla L	[mm]	160
Rango de medición		-40...150 °C -40...302 °F

Precisión	[K]	$\pm (0,15 \text{ K} + 0,002 \times t)$
-----------	-----	---

Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09	[s]	1 / 3; (según DIN EN 60751)
--	-----	-----------------------------

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Nota sobre la temperatura ambiente		zona del conector
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 68; IP 69K

TT1181



Sensor de temperatura con varilla


TT-100KBBD08- /US/ /V

Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,047
Dimensiones	[mm]	Ø 8
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4404 / 316L)
Diámetro de la sonda	[mm]	8
Longitud de instalación EL	[mm]	160

Notas	
Notas	tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
	Los valores de precisión son aplicables para agua en movimiento.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión

