

AC1244

AS-i-jännitelähde



PSU-1AC/ASI-4A



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC1254

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	10
Nimellisjännite AC	[V]	110 / 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	100...240
Suojausluokka		I
Ylijännitesuojaus		kyllä; (< 34)
Maks. käynnistysviive	[ms]	150
Lähtöjännite AS-i	[V]	29,5...31,6
Lähtöjen lukumäärä		1
Lähtövirta AS-i	[A]	4
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Sulake	[A]	10; (ulkoinen, tyyppi B)
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Verkkojännitteen puskurointiaika	[ms]	195



AS-i-jännitelähde

PSU-1AC/ASI-4A

(nimellijännite 230 V AC / 50 Hz)	
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri	kyllä

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista	ei
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista	ei

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...70
Suojausluokka	IP 20

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

AS-i-luokitus

AS-i-hyväksyntä	89501
-----------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1002
Asennustapa	kisko; (TH35 (EN 60715); suuri tila konvektiojäähdytystä varten 20 mm)
Mitat [mm]	136 x 50 x 144
Materiaalit	AlMg3; teräslevy; PC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	AS-i-jännite	LED, vihreä
--------	--------------	-------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



- 1: ensiö
2: toisio