


AC1254



AS-i-jännitelähde

PSU-1AC/ASi-4A



1 LED AS-i ok



Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...64
Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännite	[V]	automaattinen aluevalinta
Nimellisjännite AC	[V]	110 / 230
Tulojännitealue AC	[V]	100...120 / 200...240
Suojausluokka		I
Ylijännitesuojaus		kyllä; (< 36 V)
Maks. käynnistysviive	[ms]	900
Lähtöjännite AS-i	[V]	30,5
Lähtöteho (jatkuva)	[W]	122
Lähtö teho (hetkellinen)	[W]	134
Hetkellistä lähtötehoa koskeva huomautus	[W]	lyhyesti väyläkapasitanssien lataamiseksi jännitteen kytkemisen jälkeen
Tehokerroin (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz)		0,56
Tehokerroin (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)		0,47
Tehoreservi	[%]	10
Lähtöjen lukumäärä		1
Lähtövirta AS-i	[A]	4
Maks. aaltoisuus	[mV]	50



AS-i-jännitelähde

PSU-1AC/ASI-4A

KytKentävirtapiikki (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz)	[A]	3
KytKentävirtapiikki (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[A]	3
KytKentävirtapiikin rajoitus		kyllä
Hyötysuhde (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz)	[%]	88
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	89,3
Ulkoinen tulon suojaus		≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	3 (60...70 °C)
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz)	[ms]	70
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	70
Tulovirta (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz)	[A]	2,05
Tulovirta (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[A]	1,23
Tehohäviö (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz)	[W]	16,6
Tehohäviö (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[W]	14,6
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri		kyllä
Takaisinsyöttösuojaus	[V]	35

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Ylikuormituskäyttäytyminen	vakio lähtövirta
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista	ei
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista	ei

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Huomautus / ympäristölämpötila		ilmanvaihdon tilantarve huomioitava (katso käyttöohje)
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95; (IEC 60068-2-30)
Suojausluokka		IP 20
Likaantumisaste		2; (IEC 62103: sähköäjohtava lika ei sallittu)



AS-i-jännitelähde

PSU-1AC/ASi-4A

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Tärinänkestoisuus	IEC 60068-2-6	± 1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
Iskunkestävyys	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
MTTF	[vuotta]	90


AS-i-luokitus	
AS-i-hyväksyntä	98601

Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 625,5
Asennustapa	kisko; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm] 124 x 40 x 120
Materiaalit	teräslevy

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	AS-i-jännite	LED, vihreä

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl


Sähköinen liitäntä	
ruuviliittimet:	
Liitäntä	



- 1: ensiö
2: toisio


kaaviot ja käyrät

Lohkokaavio




Lähtökäyrä

Output Voltage

Ominaiskäyrä hyötysuhde /
tehohäviö

Efficiency




AS-i-jännitelähde

PSU-1AC/ASi-4A

Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema

Allowed Output Current



Ominaiskäyrä puskurointi jännitekatkoksen varalta

Hold-up Time

