


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sovellutus**

Sovellutus	Hajautettu ohjausjärjestelmä ja Ethernet IP -gateway / Web-palvelin
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 400
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	10
Maks. tehontarve [VA]	10
AS-i-mastereiden lukumäärä	1

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	RS232; Ethernet
----------------------	-----------------

Ethernet

Tiedonsiirtonopeus	10; 100
Protokolla	EtherNet/IP; IP
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto
Liitäntöjä koskeva huomautus	CIP-protokolla Ethernet/IP -palvelin ryhmä 2 ja ryhmä 3



AS-i EtherNet/IP -gateway PLC-toiminnoilla

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232

RS232-liitäntöjen lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	9600...115200 Baud
Liitintyyppi	RJ11
Käyttötyyppi	Ohjelmointi
Liitäntöjä koskeva huomautus	sähköinen erotus

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 20

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
AS-i master -profiili	M1e

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit	alumiini; teräslevy galvanoitu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	3 x LED, punainen
		4 x LED, vihreä
		2 x LED, keltainen
		täysgrafiikka-LCD-näyttö

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

