


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

**Sovellutus**

Sovellutus	hajautettu ohjausjärjestelmä; EtherNet/IP -gateway; web-palvelin
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	< 700
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	10
Maks. tehontarve	[VA]	10
AS-i-mastereiden lukumäärä		1

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	RS232; Ethernet
----------------------	-----------------

Ethernet

Tiedonsiirtonopeus	10; 100
Protokolla	Modbus TCP; TCP/IP
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto

RS232

RS232-liitäntöjen lukumäärä	1
-----------------------------	---



AS-i Modbus/TCP -gateway PLC-toiminnoilla

ControllerE 1Mstr EN RS232

Tiedonsiirtonopeus	9600...115200 Baud
Liitintyyppi	RJ11
Käyttötyyppi	Ohjelmointi
Liitäntöjä koskeva huomautus	sähköinen erotus

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 20

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
AS-i master -profiili	M3
AS-i-hyväksyntä	61109

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit	alumiini; teräslevy galvanoitu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	3 x LED, punainen
		4 x LED, vihreä
		2 x LED, keltainen
		täysgrafiikka-LCD-näyttö

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

