


Poistuva tuote

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite [V]	20...29 DC
Virrankulutus [mA]	< 85
Sähköinen erotus	ei

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binaari: 8
--------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulosten lukumäärä, binaari	8
-----------------------------	---



I/O-moduli kenttäsovellutuksiin

FieldModuleDP 4x2DI M12

Jännitesyöttö	[V]	20...29
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	500
KytKentätaso "1"	[V]	11...30
KytKentätaso "0"	[V]	-3...5
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä

Liitännät

PROFIBUS

Tiedonsiirtonopeus	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...55
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Tärinänkestävyys	IEC 68	osat 2-6 / IEC 68, osat 2-27

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	296,5
Materiaalit	kotelo: PA 6; valumassa: PU; liittinnastat: messinki kullattu	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A



	uospistoke M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Naarasliitin M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND




I/O-moduli kenttäsovellutuksiin

FieldModuleDP 4x2DI M12

Sähköinen liitäntä - PROFIBUS


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B



	urospistoke M12 PROFIBUS In
1	ei käytössä
2	johdin A
3	GND
4	johdin B
5	vaippa
	Naarasliitin M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	johdin A
3	GND
4	johdin B
5	vaippa

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Naarasliitin M12
1	Anturien jännitesyöttö +
2+4	datatulo
3	Anturien jännitesyöttö -
5	ei käytössä