


Poistuva tuote



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...29 DC
Virrankulutus	[mA]	< 140
Sähköinen erotus		ei

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 4
-------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulojen anturijännitesyöttö	kuormajännitteestä
-----------------------------	--------------------



I/O-moduli kenttäsovellutuksiin

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Tulojen lukumäärä, analogia	4
Analogiatulo (virta) [mA]	4...20

Tarkkuus / poikkeamat

Mittausvirhe [% loppuarvosta]	< ± 0,3
-------------------------------	---------

Liitännät

PROFIBUS

Tiedonsiirtonopeus	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...55
Varastointilämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Tärinänkestävyys	IEC 68	osat 2-6 / IEC 68, osat 2-27

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	327,5
Materiaalit	kotelo: PA 6; valumassa: PU; liitinnastat: messinki kullattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A



	urospistoke M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Naarasliitin M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND




I/O-moduli kenttäsovellutuksiin

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Sähköinen liitäntä - PROFIBUS


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B



	urospistoke M12 PROFIBUS In
1	ei käytössä
2	johdin A
3	GND
4	johdin B
5	vaippa
	Naarasliitin M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	johdin A
3	GND
4	johdin B
5	vaippa

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Naarasliitin M12 Tulot
1	Anturien jännitesyöttö UL
2	tulo +
3	GND
4	tulo -
5	vaippa