


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Näyttö

**Sovellutus**

Sovellutus	hajautettu ohjausjärjestelmä; PROFIBUS DP -gateway
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC
Eristysluokka	[V]	500
Virrankulutus	[mA]	< 500
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	10
Maks. tehontarve	[VA]	10
AS-i-mastereiden lukumäärä		2
Sähköinen erotus		kyllä

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	RS232; PROFIBUS
----------------------	-----------------

PROFIBUS

Tiedonsiirtostandardi	EN 50170
-----------------------	----------



AS-i - PROFIBUS DP -gateway PLC-toiminnoilla

ControllerE 2Mstr DP RS232

Tiedonsiirtonopeus	12 MBaud
Protokolla	Profibus DP
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto
Liitäntöjä koskeva huomautus	Diagnostiikkatoiminto

RS232

RS232-liitäntöjen lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	9600...115200 Baud
Liitintyyppi	RJ11
Käyttötyyppi	Ohjelmointi
Liitäntöjä koskeva huomautus	sähköinen erotus

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 20

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1
AS-i master -profiili	M3

Mekaaniset tiedot

Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	86 x 131 x 107
Materiaalit		alumiini; teräslevy galvanoitu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	3 x LED, punainen
		3 x LED, vihreä
		3 x LED, keltainen
		täysgrafiikka-LCD-näyttö

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

