



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2709

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 250
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,2

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4; (kaksisuuntainen)
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	15...29
Tulovirta "1" [mA]	> 3
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
KytKentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	50



AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 00
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i-profiili		S-7.0
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	0
Mekaaniset tiedot		
Asennustapa	Asennus Klöckner-Möller asennuskoteloon RMQ16: I 8	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	oikosulku	LED, punainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		

