




AS-i PCB-moduli

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Sovellutus		
Sovellutus		Paneliasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 50
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 2
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		2
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	18...30; (DC)
Tulovirta "1"	[mA]	> 5
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		ei
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Jännitealue DC	[V]	DC
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	10
Oikosulkusuojaus		ei
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60



AS-i PCB-moduli

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Suojausluokka	IP 20; (riippuen kotelosta)
---------------	-----------------------------

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50295
MTTF [vuotta]	842

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.11; 3.0				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	7				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
AS-i-hyväksyntä	75101				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Merkitys	I-1 / O-1	I-2	-	-

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	58,5
-----------	------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m	
----------------	--

AS-i +	ruskea
AS-i -	sininen
I1	musta
I2	musta
O1	punainen