


AS-i CompactLine-moduli

CompactLine 8DI M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5210

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 AS-i-jännitesyöttö
2 infrapuna-adapterin kiinnitys
3 maadoitusjousi



Sovellutus

Sovellutus

kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] 250

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 8

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri 8; (2 x Slave)

Binääritulojen tulopiiri PNP

Tulojen anturijännitesyöttö AS-i

Jännitesyöttö [V] 20...30; (käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan)



AS-i CompactLine-moduli

CompactLine 8DI M12

Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200; (kummallakin Slave-yksiköllä)
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
Kyt kentätaso "1"	[V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1				
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen				
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei				
AS-i-profiili	S-0.1.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0			
AS-i ID-koodi	[hex]	1.E			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	nasta	4	2 4	4	2 4

Mekaaniset tiedot

Asennustapa	AS-i lattakaapeliliitäntä
Mitat	[mm] 60 x 152 x 24,4
Materiaalit	PUR

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Huomautuksia

Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Kyt kennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Pistokeliitäntä: M12