



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available



#### Tuotteen ominaisuudet

Tuntoetäisyys [mm] 4

#### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC

Virrankulutus [mA] < 140

#### Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm] 4

#### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -20...70

Suojausluokka IP 67

#### Hyväksynyt / testit

EMC EN 50081-1  
EN 61000-6-2

#### AS-i-luokitus

AS-i I/O-konfigurointi [hex] 7

AS-i ID-koodi [hex] F

AS-i-hyväksyntä 15101

| Databittien merkitys | Merkitys | Sensor 1 | Sensor 2 | Dateneingang I1 (Pin 4) | Dateneingang I2 (Pin 2) |
|----------------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|
|                      |          |          |          |                         |                         |

#### Mekaaniset tiedot

Materiaalit PBT; PC

#### Näytöt / käyttöelementit

|        |          |                   |
|--------|----------|-------------------|
| Näyttö | käyttö   | 1 x LED, vihreä   |
|        | Toiminta | 1 x LED, punainen |



## AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs



### Liitäntä

#### Elektrischer Anschluss

1 AS-i+  
3 AS-i -

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs



### Eingänge

1 Sensorversorgung L+  
2 Dateneingang 2 data-bitti D3  
3 Sensorversorgung L-  
4 Dateneingang 1 data-bitti D4