




Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-Base FC V2A



- 1 liitinnastat
2 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne AS-i

Koskettimien kuormitettavuus < 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...85

Suojausluokka IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 59,7

Asennustapa Kisko- ja takaseinäasennus

Materiaalit PBT; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduliyläosassa :

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: