


Poistuva tuote

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite [V]	20...29 DC
Virrankulutus [mA]	< 90
Sähköinen erotus	ei

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
----------------------------	---



I/O-moduli kenttäsovellutuksiin

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Jännitesyöttö	[V]	20...29
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	500
KytKentätaso "1"	[V]	11...30
KytKentätaso "0"	[V]	-3...5
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Jännitealue DC	[V]	20...29
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	2000

Liitännät

PROFIBUS

Tiedonsiirtonopeus	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...55
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Tärinänkestävyys	IEC 68	osat 2-6 / IEC 68, osat 2-27

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	296,5
Materiaalit	kotelo: PA 6; valumassa: PU; liittinnastat: messinki kullattu	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö IN

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND



I/O-moduli kenttäsovellutuksiin

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö OUT


Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Sähköinen liitäntä - PROFIBUS IN

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: B



1	ei käytössä
2	johdin A
3	GND
4	johdin B
5	vaippa

Sähköinen liitäntä - PROFIBUS OUT

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D



1	5 V DC
2	johdin A
3	GND
4	johdin B
5	vaippa




I/O-moduli kenttäsovellutuksiin

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	ei käytössä