



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y IP67



Sovellutus		
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	250
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	18...30; (DC)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
KytKentätaso "1"	[V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y IP67

Hyväksynnät / testit					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[vuotta]	405			
AS-i-luokitus					
AS-i versio	2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0			
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	nasta	4	2 4	4	2 4
Mekaaniset tiedot					
Paino	[g]	155,6			
Asennustapa	AS-i lattakaapeliliitäntä				
Materiaalit	PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklatu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	virheet	LED, punainen			
	Toiminta	LED, keltainen			
Sähköinen liitäntä					
Moduliliitäntä	Lattakaapelit				
Tarvikkeet					
Toimitettavat osat	pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M12, E73004				
Huomautuksia					
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan				
Pakkausyksikkö	1 kpl				




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y IP67

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Liitäntä



Pistokeliitäntä: M12

	Tulot
	Naarasliitin I-1/2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 2
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 2
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-3/4
1	Jännitesyöttö L+
2	datatulo 4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 4
5	ei käytössä