


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 6 Lähdöt PG-läpiviennillä

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 140
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binaarilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri		2
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i / AUX
Jännitesyöttö	[V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	100
Tulovirta "1"	[mA]	> 5
Tulovirta "0"	[mA]	< 1,5
KytKentätaso "1"	[V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä



AS-i-moduli

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Lähdöt		
Sähköinen rakenne	AS-i	
Binäärilähtöjen lukumäärä	2	
Piiri	PNP	
Jännitealue DC [V]	PELV mukaan	
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	2000	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Galvaaninen erotus	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Suojausluokka	IP 68	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i-luokitus		
AS-i-profiili	S-0.0	
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	0	
AS-i ID-koodi [hex]	0	
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit	PA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	PG-sovitin: 2 x PG9	
	PG-sovitin: 4 x PG7	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	