




AS-i Universal-moduli

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



Sovellutus	
Sovellutus	kenttäasennus
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	230
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Tulot	
Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Tulovirta "0" [mA]	< 3
KytKentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i Universal-moduli

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Lähdöt					
Binäärilähtöjen lukumäärä	4				
Piiri	PNP				
Jännitealue DC	[V]	24; (PELV mukaan)			
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	1000; (DC-12 / DC-13)			
Oikosulkusuojaus	kyllä				
Galvaaninen erotus	kyllä				
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt	AUX				
Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60			
Suojausluokka	IP 65				
Hyväksynät / testit					
EMC	EN 50295				
AS-i-luokitus					
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-7.F.F				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7			
AS-i ID-koodi	[hex]	F.F			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	kaksisuuntainen	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Parametribitit	parametribitti	Toiminta			
	P0	watchdog-ajastin kaikille lähdöille	:	aktivoitu	* / deaktivoitu
	P1	ei käytössä			
	P2	ei käytössä			
	P3	ei käytössä			
Mekaaniset tiedot					
Paino	[g]	317			
Asennustapa	AS-i-liitäntä FC-E tai SC-pohjaosiin				
Materiaalit	PA 6-GF30; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö				LED, vihreä
	Toiminta				LED, keltainen
Sähköinen liitäntä					
Moduliliitäntä	Lattakaapelit				
Huomautuksia					
Huomautuksia	Tuloja ja lähtöjä ei saa yhdistää galvaanisesti				
Pakkausyksikkö	1 kpl				
Sähköinen liitäntä					

jousiliittimet:
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK-E / PG: