


AC326A



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Tuotteen ominaisuudet

Tuntoetäisyys	[mm]	4
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 160
Suojausluokka		III

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	4
Käyttöetäisyys kiekosta	[mm]	74



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
ATEX-merkintä		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
Huomautus / ATEX-merkintä		ainoastaan suojakotelon yhteydessä
EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	310
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	766,5
Mitat	[mm]	55 x 60 x 35
Materiaalit		kotelo: PBT oranssi; kansi: PC musta; iskusuojakotelo: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		iskusuojakotelo
		Asennuslevy: 1
		kuusiokoloruuvit: 2 x M5 x 35
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs		
Liitäntä		
Ausgänge		
3	ulk. jännitesyöttö -	
4	Binäärilähtö +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC326A



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -