


AL1202



IO-Link -master Profinet-liitännällä

IO-Link Master PL PN 8P IP67



Sovellutus

Sovellutus	Kenttäasennettavat I/O-modulit
Toiminta	Jännitesyöttö; kenttäväyläliitäntä

Sähköiset tiedot

Käyttäjännite	[V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus	[mA]	300...3900; (US)
Suojausluokka		III
Lisäjännitesyöttö	[V]	20...30 DC; (UA)



IO-Link -master Profinet-liitännällä

IO-Link Master PL PN 8P IP67

Toimilaitteen jännitesyöttö UA		
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3,6
Anturin jännitesyöttö US		
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3,6
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä		12; (konfiguroitava)
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 12; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
KytKentätaso "1"	[V]	11...30
KytKentätaso "0"	[V]	0...5
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	300
Oikosulkusuojaus		kyllä
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET		
Tiedonsiirtostandardi		100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus		100 MBit/s
Protokolla		PROFINET
Tehdasasetukset		IP-osoite: 0.0.0.0
		Aliverkon peite: 0.0.0.0
		Gateway IP-osoite: 0.0.0.0
		MAC-osoite: katso tyyppikilpi
		CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
Liitäntöjä koskeva huomautus		Netload Class III
		SNMP (Simple Network Management Protocol)
		MRP (Media Redundancy Protocol)
		Tuetut verkkotopologiat : linja
		rengas
IO-Link Master		
Tiedonsiirtotyyppi		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
Porttimäärä, luokka A		4
Porttimäärä, luokka B		4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90



IO-Link -master Profinet-liitännällä

IO-Link Master PL PN 8P IP67

Suojausluokka	IP 65; IP 66; IP 67	
Suojausluokka (NEMA 250)	6P	
Likaantumisaste	2	
Kemialliset aineet	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [vuotta]	63	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	409,5	
Materiaalit	kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu	
Tiivistämateriaali	FKM	

Huomautuksia

Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä - Ethernet

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: FKM




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö IN

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: T





IO-Link -master Profinet-liitännällä


IO-Link Master PL PN 8P IP67

X31

1	+ 24 V DC (US) ruskea
2	GND (UA) valkoinen
3	GND (US) sininen
4	+ 24 V DC (UA) musta

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö OUT

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: T; tiiviste: FKM




X32

1	+ 24 V DC (US) ruskea
2	GND (UA) valkoinen
3	GND (US) sininen
4	+ 24 V DC (UA) musta

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Anturien jännitesyöttö (US) L+
2	binääritulo
3	Anturien jännitesyöttö (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	ei käytössä

IO-Link Port Class B X05...X08

1	Anturien jännitesyöttö (US) L +
2	toimilaitteen jännitesyöttö (UA) L+
3	Anturien jännitesyöttö (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	toimilaitteen jännitesyöttö (UA) L-