




IO-Link tulo-/lähtömoduli

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K



Versiosta riippuen jotkut LED-merkkivalot eivät ole aktiivisia



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100; (US)
Suojausluokka		III
Lisäjännitesyöttö	[V]	18...30 DC; (UA)
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä	[mA]	3600; (UA)
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä		16



IO-Link tulo-/lähtömoduli

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 16; Binäärilähtöjen lukumäärä: 16	
Tulot			
Tulojen lukumäärä, binääri		16; (konfiguroitava)	
Binääritulojen tulopiiri		PNP; (tyyppi 3 (IEC 61131-2))	
Tulojen anturijännitesyöttö		UA	
Jännitesyöttö	[V]	18...30	
Tulovirta "1"	[mA]	2...15	
Tulovirta "0"	[mA]	0...1,5	
KytKentätaso "1"	[V]	11...28	
KytKentätaso "0"	[V]	0...5	
Lähdöt			
Binäärilähtöjen lukumäärä		16; (konfiguroitava)	
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	1800	
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3,6; (maks.kuormitettavuus / segmentti: 1800 mA)	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		UA	
Liitännät			
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link	
SDCI-standardi		IEC 61131-9	
Tiedonsiirtotyyppi		COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link-versio		1.1	
SIO-moodi		ei	
Vaadittava masterportin tyyppi		B	
Min. prosessijakso	[ms]	4	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)		Käyttötapa default	Laite-ID 1409
Huom!		Lisätietoja kts. IODD pdf-tiedosto osiossa "Lataukset"	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70	
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90	
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000	
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumattomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)	
Suojausluokka (NEMA 250)		6P	
Likaantumisaste		2	
Kemialliset aineet		ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1	HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 61131-9	
Iskunkestävyys		DIN EN 60068-2-27	



IO-Link tulo-/lähtömoduli

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	482,326
Mitat	[mm]	26 x 59,3 x 208
Materiaalit	kotelo: PA harmaa; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Tiivistemateriaali	EPDM	


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	vika	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Sulkutulppa M12-naarasliittimille

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - IO-Link


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	+ 24 V DC (UA)
3	GND (US)
4	IO-Link
5	GND (UA)

Sähköinen liitäntä - tulot / lähdöt

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM



X1.0...X1.7	
1	+ 24 V DC (UA)
2	I/O2
3	GND (UA)
4	I/O1
5	ei käytössä