


IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (US)
Virrankulutus	[mA]	50; (US)
Suojausluokka		III
Lisäjännitesyöttö	[V]	18...28 DC; (UA)
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä	[mA]	3600; (UA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 20
-------------------------------	-------------------------------



IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä	20; (10 x 2)	
Piiri	PNP	
Lähtötoiminto	transistori	
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	1800	
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3,6; (Maks. kuormitusvirta / lähtöpuoli: 1800 mA)	
Galvaaninen erotus	kyllä	
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default	Laite-ID 996
IO-Link Device		
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	ei	
Min. prosessijakso [ms]	5,6	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60	
Varastointilämpötila [°C]	-25...70	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000	
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumattomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)	
Suojausluokka (NEMA 250)	6P	
Likaantumisaste	2	
Kemialliset aineet	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [vuotta]	41	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	422,8	
Mitat [mm]	26 x 59,3 x 208	
Materiaalit	kotelo: PA harmaa; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Tiivistemateriaali	EPDM	



IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahatut M12
--------------------------	----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - IO-Link

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ei käytössä
3	GND (US)
4	IO-Link

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A




X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Sähköinen liitäntä - Lähdöt

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM





IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

X1.0...X1.9

1	ei käytössä
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ei käytössä