


IO-Link -master POWERLINK-liitännällä

IO-Link Master DL PLI 4P IP67



Sovellutus

Sovellutus	Kenttäasennettavat I/O-modulit
Toiminta	kenttäväyläliitäntä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA]	300...3900; (US)
Suojausluokka	III

Anturin jännitesyöttö US

Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3,6
-----------------------------------	-----

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä	8; (konfiguroitava)
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 8; Binaarilähtöjen lukumäärä: 4

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
KytKentätaso "1" [V]	11...30
KytKentätaso "0" [V]	0...5



IO-Link -master POWERLINK-liitännällä

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä	
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	300	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - POWERLINK		
Tiedonsiirtostandardi	10Base-T; 100Base-TX	
Tiedonsiirtonopeus	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokolla	POWERLINK	
Tehdasasetukset	IP-osoite: 192.168.100.1	
	Aliverkon peite: 255.255.255.0	
	Gateway IP-osoite: 0.0.0.0	
	MAC-osoite: katso tyyppikilpi	
Ethernet - Internet of Things		
Tiedonsiirtostandardi	10Base-T; 100Base-TX	
Tiedonsiirtonopeus	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokolla	MQTT JSON	
Tehdasasetukset	IP-osoite: 169.254.x.x	
	Aliverkon peite: 255.255.0.0	
	Gateway IP-osoite: 0.0.0.0	
	MAC-osoite: katso tyyppikilpi	
Liitäntöjä koskeva huomautus	Turvaprotokolla : HTTPS	
IO-Link Master		
Tiedonsiirtotyyppi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
Porttimäärä, luokka A	4	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60	
Varastointilämpötila [°C]	-25...85	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Suojausluokka	IP 65; IP 66; IP 67	
Suojausluokka (NEMA 250)	6P	
Likaantumisaste	2	
Kemialliset aineet	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [vuotta]	95	



IO-Link -master POWERLINK-liitännällä

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	308,2
Materiaalit	kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu	
Tiivistemateriaali	FKM	

Huomautuksia

Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Ethernet

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: FKM



Powerlink X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ei käytössä

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



X31


1	+ 24 V DC (US)
2	ei käytössä
3	GND (US)
4	ei käytössä

**IO-Link -master POWERLINK-liitännällä**

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM

**IO-Link Port Class A X01...X04**

1	Anturien jännitesyöttö (US) L+
2	binääritulo
3	Anturien jännitesyöttö (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	ei käytössä