




Ethernet-moduli EtherNet/IP -liitännällä

ETH Module SL EIP 16DI IP67



Sovellutus		
Sovellutus	Kenttäasennettavat I/O-modulit	
Toiminta	kenttäväyläliitäntä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus	[mA]	200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US)
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3,6
Kokonaiskuormitettavuus (UL)	[A]	3,2



Ethernet-moduli EtherNet/IP -liitännällä

ETH Module SL EIP 16DI IP67

Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 16	
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri	16; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan)	
KytKentätaso "1" [V]	11...30	
KytKentätaso "0" [V]	0...5	
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä	
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintoimintamahdollisuudet	Laskuritoiminto	
Toiminnot ja parametrit	Toiminta	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
	numero	8 (1 laskuri kullekin portille)
	laskentataajuus	4500 Hz
	päälaskuri	32 Bit (0...4.294.967.295)
	erälaskuri	16 Bit (0...65.535)
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet	
Ethernet - EtherNet/IP		
Tiedonsiirtostandardi	10Base-T; 100Base-TX	
Tiedonsiirtonopeus	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokolla	EtherNet/IP	
Tehdasasetukset	IP-osoite: 192.168.1.250	
	Aliverkon peite: 255.255.255.0	
	Gateway IP-osoite: 0.0.0.0	
	MAC-osoite: katso tyyppikilpi	
	DHCP, BOOTP, static	
Liitäntöjä koskeva huomautus	DLR (Device Level Ring)	
	Tuetut verkkotopologiat : linja	
	rengas	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60	
Varastointilämpötila [°C]	-25...85	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Suojausluokka	IP 65; IP 66; IP 67	
Suojausluokka (NEMA 250)	6P	
Likaantumisaste	2	
Kemialliset aineet	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	



Ethernet-moduli EtherNet/IP -liitännällä

ETH Module SL EIP 16DI IP67

MTTF	[vuotta]	130
------	----------	-----

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	405,1
Materiaalit	kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu	
Tiivistemateriaali	FKM	

Huomautuksia

Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä - Ethernet

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: FKM



IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A




X31

1	+ 24 V DC (US)
2	ei käytössä
3	GND (US)
4	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM





Ethernet-moduli EtherNet/IP -liitännällä

ETH Module SL EIP 16DI IP67

Digital Input X01...X08

1	Anturien jännitesyöttö (US) L+
2	binääritulo 2
3	Anturien jännitesyöttö (US) L-
4	binääritulo 1
5	käyttömaadoitus