




RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF GNRWIDUS03



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Etelä-Korea ; Singapore; Ukraina
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	19,2...28,8 DC; (Jännitesyöttö ainoastaan DTE10x - vahvistinyksikön kautta (EN 60950-1 mukaan))
Virrankulutus [mA]	< 50
Suojausluokka	III
Toimintataajuus [MHz]	13,56
RFID-standardi	ISO 15693

Tunnistusalue

Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm]	180
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm]	90
Etäisyys ID-tag:iin [mm]	30 mm kolikkotunnisteelle; I-CODE SLI : ≤ 40

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	DATA / DTE10x
----------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Varastointilämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67; IP 69K

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, jatkuva)
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [vuotta]		509,62

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	94
Kotelo	sylinterinmuotoinen

ANT421



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF GNRWIDUS03

Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 50
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS; LED-ikkuna: PEI


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	mutteri 2 x M18 x 1

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

