


ANT512



RFID luku-/kirjoituspää LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 LED keltainen
2 LED vihreä



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Kiina; Taiwan ; Intia; Etelä-Korea ; Singapore; Malesia ; Yhdistyneet Kuningaskunnat; Uusi-Seelanti
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	< 50
Suojausluokka	III
Toimintataajuus [MHz]	0,125

Tunnistusalue

Kulkunopeus [m/s]	< 0,5
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm]	400
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm]	400
Etäisyys ID-tag:iin [mm]	Luku : ≤ 60 (staattinen)
	Kirjoitus : ≤ 55 (staattinen)
	referenssitunniste : E80360



RFID luku-/kirjoituspää LF

DTRLF MCRWIDUS01

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		DATA / DTE10x
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[vuotta]	536
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	185
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Tuntopinta		asento valittavissa (5 vaihtoehtoa)
Mitat	[mm]	40 x 40 x 54
Materiaalit		kotelo: PA; metalliosat: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia		Tuntoetäisyydet muilla ID-tunnisteilla: katso k.o. tunnisteiden datalehti (E803xx)
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, käännettävä, lukittavissa; koodaus: A		
		



RFID luku-/kirjoituspää LF

DTRLF MCRWIDUS01

Liitäntä

