





Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC/3-CHANNEL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 100 x 110

Sovellutus

Sovellutus	pulssijonojen arviointi laitojen minimipyörimisnopeuden valvomiseksi ; sentrifugit ; sekoittimet
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC [V]	< 230
Nimellisjännite DC [V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi [%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%]	10
Nimellistaajuus AC [Hz]	50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V]	24

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 3
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	3
Koskettimien kuormitettavuus	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue [Imp/min]	50...500
------------------------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	< 5
Toistotarkkuus [% Sr:stä]	< 5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...55
-------------------------	--------



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC/3-CHANNEL

Suojausluokka	IP 40	
Suojausluokka, liittimet	IP 20	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat [mm]	75 x 100 x 110	
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia	*) erikoismalli	
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...2.5 mm²		
Liitäntä		