



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	muovikotelo
--------	-------------

Sovellutus

Sovellutus	impulssijonojen valvonta, asetusarvon alitus / min.- ja maks.kohta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC	[V]	24...28
Virrankulutus	[mA]	< 50
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	10,5; (≤ 10 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue	[Imp/min]	100...20000
--------------	-----------	-------------

Tarkkuus / poikkeamat

Toistotarkkuus	[% Sr:stä]	1
----------------	------------	---

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus	Opetustoiminto
------------------------	----------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Suojausluokka, liittimet	IP 20	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	muovikotelo	
Materiaalit	kotelo: PC; kansi: Polystyrol läpinäkyvä	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
	käyttö	1 x LED, vihreä
	parametrien asetus	2 x LED, punainen
	Tulosignaali	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		