


ANT435



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF INRWIDUS03



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	19,2...28,8 DC; (Jännitesyöttö ainoastaan DTE10x - vahvistinyksikön kautta (EN 60950-1 mukaan))
Virrankulutus [mA]	< 50
Suojausluokka	III
Toimintataajuus [MHz]	13,56
RFID-standardi	ISO 15693

Tunnistusalue

Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm]	160
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm]	120
Etäisyys ID-tag:iin [mm]	≤ 45

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	DATA / DTE10x
----------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Varastointilämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67; IP 69K

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, jatkuva)
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	175,8
Kotelo	sylinterinmuotoinen



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF INRWIDUS03

Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Kierremerkintä	M30 x 1,5
Materiaalit	kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	mutteri 2 x M30 x 1,5
--------------------	-----------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Singapore Ei käyttöhyväksyntää, ainoastaan vientiin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

