



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sovellutus

Sovellutus yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellisjännite DC	[V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1; Rähtöjen lukumäärä: 1

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö	[mA] 0...20
Maks. kuormitus	[Ω] 500

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue [Imp/min] 50...500



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC/0-20mA

Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[% Sr:stä]	5...100
Toistotarkkuus	[% Sr:stä]	1
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	0,5...15
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Suojausluokka	IP 40	
Suojausluokka, liittimet	IP 20	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		