


ANT600



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED toimintatila
2 LED-pylväsnäyttö
3 Asennuskierre: M4 maks. asennussyvyys : 15 mm



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	EU/RED; Japani; Australia; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina ; Malesia ; Brasilia; Kanada; Meksiko; Uusi-Seelanti; Etelä-Korea ; USA; Vietnam
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdestä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	19,2...28,8 DC; (Jännitesyöttö ainoastaan DTE10x -vahvistinyksikön kautta)
Virrankulutus [mA]	< 150
Suojausluokka	III
Toimintataajuus [MHz]	13,56

Tunnistusalue

Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm]	400
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm]	600
Etäisyys ID-tag:iin [mm]	ID-tunnisteella E80384 : < 190
	ISO-kortti E80407 : < 230

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	DATA / DTE10x
----------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Varastointilämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / törmäys
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / yksittäinen isku
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

ANT600



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF HLRWIDUS03

UL-hyväksyntä	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current
	Tiedostonumero UL	E205959

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	450
Mitat	[mm]	120 x 50 x 113
Materiaalit		PBT; PC; ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	4 x LED-pylväsnäyttö, keltainen signaalivoimakkuus ID-tunniste

Huomautuksia

Huomautuksia	Tuntoetäisyydet muilla ID-tunnisteilla: katso k.o. tunnisteiden datalehti (E803xx)
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

