


Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC/WINDOW

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 55 x 110

Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC [V]	< 230
Nimellisjännite DC [V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi [%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%]	10
Nimellistaajuus AC [Hz]	50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	2
Koskettimien kuormitettavuus	17 V DC / 10 mA ... 24 V DC / 200 mA

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue [Imp/min]	20...200
------------------------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [% Sr:stä]	> 5
Hystereesiä koskeva huomautus	kiinteä



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC/WINDOW

Toistotarkkuus	[% Sr:stä]	1	
Vasteajat			
Käynnistysviive	[s]	0,5...15	
Ohjelmisto / ohjelmointi			
KytKentäpisteen asetus	hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä		
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70	
Suojausluokka		IP 40	
Suojausluokka, liittimet		IP 20	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo		
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110	
Materiaalit	muovi		
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tulosignaali	1 x LED, keltainen	
	Tilanosoitus	1 x LED, punainen	
Sähköinen liitäntä			
Liitäntä			