
# DF2101

## Jännitesyöttömoduli elektroniselle sulakepiirille

Fuse/IO-Link/24VDC/Module




1 merkintäkenttä
2 tila LED
3 jousiliittimet IO-Link
4 jousiliitin 0 V
5 jousiliitin 24 V DC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköiset tiedot** | | | |
| Käyttöjännite | [V] | SELV/PELV mukaan | |
| Nimellisjännite DC | [V] | 24 | |
| Tulojännite DC | [V] | 19,2...30 | |
| Suojausluokka | | III | |
| Napaisuussuojaus | | kyllä | |
| Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) | [ms] | 10 | |
| Tulovirta (nimellisjännite 24 V DC) | [A] | 40 | |
| Lepovirta | [mA] | 10 | |
| **Liitännät** | | | |
| Tiedonsiirtoliitäntä | | IO-Link | |
| Tiedonsiirtotyyppi | | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link-versio | | 1.1 | |
| SIO-moodi | | ei | |
| Min. prosessijakso | [ms] | 20 | |
| Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) | | **Käyttötapa** | **Laite-ID** |
| | | default | 892 |
| Huom! | | Lisätietoja kts. IODD pdf-tiedosto osiossa "Lataukset" | |
| **Käyttöolosuhteet** | | | |
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...60 | |
| Varastointilämpötila | [°C] | -40...70 | |

# DF2101

## Jännitesyöttömoduli elektroniselle sulakepiirille

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suojausluokka | | IP 20; (etupuolelta) | |
| Likaantumisaste | | 2 | |
| **Hyväksynnät / testit** | | | |
| EMC | | EN 61000-6-3 | häiriösäteily |
| | | EN 61000-6-2 | häiriönsieto |
| **Mekaaniset tiedot** | | | |
| Paino | [g] | 73 | |
| Mitat | [mm] | 80 x 12,5 x 98 | |
| **Näytöt / käyttöelementit** | | | |
| Näyttö | | tila | 1 x LED, punainen / vihreä / oranssi |
| **Sähköinen liitäntä** | | | |
| jousiliittimet: | | | |
| kosketussuoja: | | | |

Liitäntä

