



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
--------	--------------------------------

Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 110
Nimellisjännite DC	[V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1; Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	--

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö [mA]	0...20
Maks. kuormitus [Ω]	500

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue	[Imp/min]	500...5000
--------------	-----------	------------



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/110VAC/0-20mA

Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[% Sr:stä]	5...100
Toistotarkkuus	[% Sr:stä]	1
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	0,5...15
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Suojausluokka	IP 40	
Suojausluokka, liittimet	IP 20	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Liitäntä		