



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DD2503

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sovellutus

Sovellutus prosessoripohjainen pulssijonojen arviointijärjestelmä, taajuus; kierrosluku; nopeus; pulssit ja koneen käyttöajat

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellisjännite DC	[V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Tehonkulutus	[W]	3

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1; Rähtöjen lukumäärä: 2

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	2
Koskettimien kuormitettavuus	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö	[mA] 4...20
Maks. kuormitus	[Ω] 500



MONITORI

MONITOR/FR-1 /230VAC

Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue Hz	[Hz]	0,1...1000
Asettelualue	[Imp/min]	1...60000
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	75
Suojausluokka		IP 50
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,365
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit		muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, vihreä
		LCD-näyttö
Huomautuksia		
Huomautuksia		laite on ylijänniteluokan II mukainen; likaantumisaste 2
Sähköinen liitäntä		
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm ²		
1	DC Käyttöjännite (L-)	
2	DC Käyttöjännite (L+)	
3	virransyöttö Transistorilähdöt (L+)	
4	Anturisignaali pnp	
5	DC Anturien jännitesyöttö (L+)	
6	DC Anturien jännitesyöttö (L-)	
7	AC Käyttöjännite	
8	AC Käyttöjännite	
9	ei käytössä	
10	Anturisignaali npn	
11	ei käytössä	
12	ei käytössä	
13	rele 1 yhteinen	
14	rele 1 sulkeutuva	
15	rele 1 avautuva	
16	Transistorilähtö 1 pnp	
17	nollaus 1 pnp	
18	nollaus 2 pnp	
19	rele 2 yhteinen	
20	rele 2 sulkeutuva	
21	rele 2 avautuva	
22	analogialähtö (+)	
23	analogialähtö (-)	
24	Transistorilähtö 2 pnp	