




Kompakti pyörintävahti

DGA4012-WPKG/US



- 1 LED 3 x
2 asetuspainike



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Tuntoetäisyys	[mm]	12
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 68
Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Sovellutus		pyörivien ja lineaaristen liikkeiden valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta
Sähköiset tiedot		
Nimellisjännite DC	[V]	10...36
Virrankulutus	[mA]	< 15
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250; (Pulssilähtö: 15)
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	12
Tuntoetäisyys säädettävä		ei
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[Imp/min]	3...6000



Kompakti pyörintävahti

DGA4012-WPKG/US

Mittausperiaate	induktiivinen	
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,8 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi [% Sr:stä]	10	
Vasteajat		
Käynnistysviive [s]	0...15	
Maks. pulssitaajuus [Imp/min]	18000	
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	Opetustoiminto	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-20...80	
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]	1031	
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	67,5	
Kotelo	kierremalli	
Asennus	uppoasennus ei sallittu	
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 68	
Kierremerkintä	M18 x 1	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT	
Kiristysmomentti [Nm]	35	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Sähköinen liitäntä


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Kompakti pyörintävahti

DGA4012-WPKG/US

Liitäntä



- 2: Pulssilähtö pulssisekvenssi vastaa vaimennustaajuutta
4: Binäärilähtö säädettävä