


RFID-luku-/kirjoituspää CAN-liitännällä

DTMHF GBRWCODC03



Sovellutus

Radiohyväksyntä

USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore

Radio-hyväksyntää koskeva huomautus

Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

9...32 DC

Virrankulutus [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Suojausluokka

III

Toimintataajuus [MHz]

13,56

RFID-standardi

ISO 15693

Tunnistusalue

Etäisyys ID-tag:iin [mm]

≤ 15

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä

CAN

CAN

Protokolla

CANopen

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...85

Varastointilämpötila [°C]

-40...85

Suojausluokka

IP 67; IP 69K

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / toistuva

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / ei toistuva

Tärinänkestävyys

EN 60068-2-6

10 g 10...2000 Hz

MTTF [vuotta]

506



RFID-luku-/kirjoituspää CAN-liitännällä

DTMHF GBRWCODC03

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	120,5
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		kotelo: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); Suojakansi: PPS; kaapelipistoke: PUR
Kiristysmomentti	[Nm]	< 25

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Preoperational Mode	1 x LED, vihreä valot
	Operational Mode	1 x LED, vihreä vilkkuu
	virheet	1 x LED, punainen vilkkuu
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen valot

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,8 m



1	CAN_H
2	CAN_L
3	GND
4	U+