

DI601A




Kompakti pyörintävahti

DGA3012-WPKG/US/3D

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DI602A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 LED 3 x
- 2 asetuspainike



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Tuntoetäisyys [mm]	12
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 68

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sovellutus	pyörivien ja lineaaristen liikkeiden valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC [V]	10...36
Virrankulutus [mA]	< 15
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: 250; Pulssilähtö: 15)
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	12
--------------------	----

DI601A



Kompakti pyörintävahti


DGA3012-WPKG/US/3D

Tuntoetäisyys säädettävä		ei	
Mittaus- / asettelualue			
Asettelualue	[Imp/min]	3...6000	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	10	
Vasteajat			
Käynnistysviive	[s]	0...15	
Maks. pulssitaajuus	[Imp/min]	18000	
Ohjelmisto / ohjelmointi			
Kytkenäpisteen asetus		Opetustoiminto	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...50	
Huomautus / ympäristölämpötila		käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: -20...60 °C	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynät / testit			
ATEX-merkintä		II 3D Ex tD A22 IP67 T 80°C X ***)	
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	0,171	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 68	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen	
	käyttö	1 x LED, vihreä	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		iskusuojakotelo	
		lukkomutterit: 2	
Sähköinen liitäntä			
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu			

Kompakti pyörintävahti

DGA3012-WPKG/US/3D

Liitäntä



1: L+

2: Pulssilähtö pulssisekvenssi vastaa vaimennustaajuutta

3: L-

4: Binäärilähtö säädettävä