


Hakkuriteholähde 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Poistuva tuote



- 1 LED DC-ok
2 potentiometri



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	100...240
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Tulojännitealue AC	[V]	85...264
Lähtöjännite DC	[V]	12...15
Suojausluokka		I
Lähtöjännite	[V]	säädettävä
Lähtöjännite toleranssi	[%]	2
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	4,5
Maks. lähtövirta max. lähtöjännitteellä	[A]	3,6
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
Verkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

Lähdöt


Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Hakkuriteholähde 12 V DC


PSU-1AC/12VDC-4.5A

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...70
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-1	häiriönsieto
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-4	
Iskunkestävyys	IEC 60068-2-27	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	320
Asennustapa		kisko; (TH35 (EN 60715))
Materiaalit		PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet: ...6 mm ²		
Liitäntä		



kaaviot ja käyrät


Lohkokaavio




Hakkuriteholähde 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A


Lähtökäyrä



Ominaiskäyrä hyötysuhde /
tehohäviö



Ominaiskäyrä kuormitettavuuden
alenema





Hakkuriteholähde 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Ominaiskäyrä puskurointi
jännitekatkoksen varalta

