


## Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DN4013

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Sähköiset tiedot

|                                         |       |                      |
|-----------------------------------------|-------|----------------------|
| Nimellisjännite AC                      | [V]   | < 230                |
| Nimellistaajuus AC                      | [Hz]  | 47...63              |
| Tulojännitealue AC                      | [V]   | 88...132 / 187...264 |
| Suojausluokka                           |       | I                    |
| Maks. käynnistysviive                   | [ms]  | 35                   |
| Käynnistysviive                         | [s]   | 35                   |
| Lähtöjännite toleranssi                 | [%]   | 2                    |
| Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä | [A]   | 10                   |
| Lähtöjen lukumäärä                      |       | 1                    |
| Maks. aaltoisuus                        | [%]   | 1                    |
| Kuormitettavuuden alenema               | [W/K] | 1 (60...70 °C)       |

## Lähdöt

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Oikosulkusuojaus    |  | kyllä |
| Ylikuormitussuojaus |  | kyllä |

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | 0...60 |
| Suojausluokka      |      | IP 20  |



## Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

## Mekaaniset tiedot

|             |          |
|-------------|----------|
| Materiaalit | alumiini |
|-------------|----------|

## Näytöt / käyttöelementit

|        |          |             |
|--------|----------|-------------|
| Näyttö | Toiminta | LED, vihreä |
|--------|----------|-------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2.5 mm<sup>2</sup>

## Liitäntä

