





Hakkuriteholähde 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DN4012

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 potentiometri



Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	10
Nimellistajuuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	100...240
Lähtöjännite DC	[V]	24...28
Suojausluokka		I; (IEC 61140)
Maks. käynnistysviive	[ms]	1000
Käynnistysviive	[s]	< 1000
Lähtöjännite	[V]	säädettävä
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	5
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Hyötysuhde (nimellijännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Ulkoinen tulon suojaus		10 A; B
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Hakkuriteholähde 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205
--	------	-----

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
DC OK -signaalin luotettavuus	30 V DC (< 1 A)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	0,987
Asennustapa		kisko; (TH35 (EN 60715); suuri tila konvektiojäähdytystä varten 20 mm)
Mitat	[mm]	129 x 50 x 136
Materiaalit		AlMg3; teräslevy; PC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	DC-ok	1 x LED, vihreä
	Ylikuorma	1 x LED, punainen


Huomautuksia

Huomautuksia	lähtöjännite (SELV, PELV)
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



- 1: ensiö
2: toisio