




RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF GNRWIOUS03



Sovellutus			
Sovellutus		kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa	
Radiohyväksyntä		USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Etelä-Afrikka; Israel	
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus		Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".	
Sähköiset tiedot			
Käyttöjännite	[V]	19,2...28,8 DC	
Virrankulutus	[mA]	< 50	
Suojausluokka		III	
Toimintataajuus	[MHz]	13,56	
RFID-standardi		ISO 15693	
Tunnistusalue			
Etäisyys kirjoitus/luku edestä	[mm]	180	
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta	[mm]	90	
Etäisyys ID-tag:iin	[mm]	30 mm kolikkotunnisteelle; I-CODE SLI	: ≤ 40
Liitännät			
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio		1.1	
SDCI-standardi		IEC 61131-9	
Profiili		Smart Sensor: Device Identification	
SIO-moodi		ei	
Vaadittava masterportin tyyppi		A	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)		Käyttötapa	Laite-ID
		default	967
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80	



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF GNRWIOUS03

Suojausluokka	IP 67; IP 69K
---------------	---------------

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / toistuva
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ei toistuva
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	120,5
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 50
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS; LED-ikkuna: PEI

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	mutteri 2 x M18 x 1
--------------------	---------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

