


DTC510



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED keltainen
- 2 LED vihreä
- 2 LED punainen



Sovellutus

Radiohyväksyntä

USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Taiwan ;
Intia; Singapore; Kiina; Etelä-Korea ; Israel

Radio-hyväksyntää koskeva
huomautus

Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment
Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

9...32 DC

Virrankulutus [mA]

≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Suojausluokka

III

Toimintataajuus [MHz]

13,56

RFID-standardi

ISO 15693

Tunnistusalue

Etäisyys ID-tag:iin [mm]

≤ 60

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä

CAN

CAN


Protokolla

CANopen



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTCHF MCRWCOUS03

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / toistuva
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ei toistuva
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	180
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Tuntopinta		asento valittavissa (5 vaihtoehtoa)
Mitat	[mm]	40 x 40 x 54
Materiaalit		kotelo: PA; metalliosat: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Preoperational Mode	1 x LED, vihreä valot
	Operational Mode	1 x LED, vihreä vilkkuu
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen valot
	virheet	1 x LED, punainen vilkkuu
Huomautuksia		
Huomautuksia	Tuntoetäisyydet muilla ID-tunnisteilla: katso k.o. tunnisteen datalehti (E803xx)	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, käännettävä, lukittavissa; koodaus: A		
		
1	ei käytössä	
2	U+	
3	maa	
4	CAN_H	
5	CAN_L	