


DV1003



LED-nauha RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68



Sovellutus		
Sovellutus		koneen tilojen signaalointi
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	21,6...26,4 DC
Nimellisjännite DC	[V]	24; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus	[mA]	1200
Värilämpötila	[K]	4000
Valovirta	[lm]	punainen: 101,2; vihreä: 188,8; sininen: 37; valkoinen: 285,2
Valovirtaa koskeva huomautus	[lm]	valovirtaosoitukset vastaavat 1 m LED-nauhaa
Tyyp. elinikä	[h]	30000
Tulot		
Binääritulojen tulopiiri		24 V PNP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...45
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000
Suojausluokka		IP 68
Likaantumisaste		2
Hyväksynnät / testit		
Hyväksyntä		IEC 62471; IEC 62031
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	90,1
Mitat	[mm]	765 x 14,2 x 4,5
Materiaalit		TPU

DV1003



LED-nauha RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	koneen tilojen signalointi	LED, monivärinen RGB
	asennusvalo	LED, valkoinen


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



- | | |
|---|-------------|
| 1 | + punainen |
| 2 | + vihreä |
| 3 | GND |
| 4 | + valkoinen |
| 5 | + sininen |

kaaviot ja käyrät

